





Teljesen fémházas induktív érzékelő

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	25
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság; Teljesen fémházas kivitel
Nyomásállóság [bar]	100
Megjegyzés a nyomásállósághoz	aktív felület
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 25
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	25
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	25 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...20,3



Teljesen fémházas induktív érzékelő

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

Megnövelt kapcsolási távolság	igen
-------------------------------	------

Pontosság / eltérés

Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 0,9 / alumínium: 0,6 / réz: 0,5
Hiszterézis [Sr %-a]	1...20
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...60
Védettség	IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)

Tesztek / engedélyek

Engedély	BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X	
ATEX eszközjelölés	II 3G Ex ec IIC T4 Gc	
	II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugározott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
Ütésállóság	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms félszínusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciklus
Só spray teszt	EN 60068-2-52 Kb	pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
MTTF [év]	1352	

Mechanikai adatok

Súly [g]	139,771	
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 65	
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú	
Meghúzási nyomaték [Nm]	80	
Teljesen fémházas kivitel	igen	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x 90° LED, sárga
---------	--------------------	--------------------

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2	
--------------------	--------------	--

Teljesen fémházas induktív érzékelő

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

Megjegyzések

Megjegyzések

EMC adatok fenntartásához:

Potenciálkiegyenlítéshez csatlakoztassa az érzékelőházat a gép földeléséhez.

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

