
II5501

Induktív érzékelő

IIB2010-AROG/ 3m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M30 x 1,5
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Optikai beállítási segítség
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	5
Minimális terhelési áram	[mA]	7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	40
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

II5501

Induktív érzékelő

IIB2010-AROG/ 3m

Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	10	
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Működési távolság	[mm]	0...8,1	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok			
Ház		menetes kialakítás	
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M30 x 1,5	
Menet megjelölés		M30 x 1,5	
Anyagok		sárgaréz nikkelezett; aktív felület: PBT	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		segítség a beállításhoz	1 x LED, piros
Optikai beállítási segítség		igen	
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 2	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

II5501


Induktív érzékelő


IIB2010-AROG/ 3m

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás





	Érszínek :
BK =	fekete
WH =	fehér