
II5826

Induktív érzékelő

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



CE

Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	22
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M30 x 1,5
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Megnövelt kapcsolási távolság; Optikai beállítási segítség
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		nem
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	5
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		nem

II5826

Induktív érzékelő

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Túlterhelés-védelem		nem	
Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	22	
Működési távolság	[mm]	0...17,6	
Megnövelt kapcsolási távolság		igen	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok			
Ház		menetes kialakítás	
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M30 x 1,5	
Menet megjelölés		M30 x 1,5	
Anyagok		sárgaréz fehérbronz bevonatú; PC	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, piros
		segítség a beállításhoz	1 x LED, zöld
Optikai beállítási segítség		igen	
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 2	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

II5826


Induktív érzékelő

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PVC; robotokhoz és hajtóláncho alkalmas; 2 x 0,3 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete