
# II5362

## Induktív érzékelő

**IIB3015-BNOG/20m**

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




| | | |
|---|---|---|
| **Termékjellemzők** | | |
| Elektromos kivitel | | NPN |
| Kimeneti funkció | | nyitó |
| Kapcsolási távolság | [mm] | 15 |
| Ház | | menetes kialakítás |
| Méretek | [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
| **Elektromos adatok** | | |
| Üzemi feszültség | [V] | 18...36 DC |
| Áramfelvétel | [mA] | 7;  (24 V) |
| Védelmi osztály | | II |
| Polaritáscsere védelem | | igen |
| **Kimenetek** | | |
| Elektromos kivitel | | NPN |
| Kimeneti funkció | | nyitó |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC | [V] | 2 |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 200 |
| Kapcsolási frekvencia DC | [Hz] | 250 |
| Rövidzárlat-védelem | | igen |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa | | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem | | igen |
| **Érzékelési tartomány** | | |
| Kapcsolási távolság | [mm] | 15 |
| Valós érzékelési tartomány Sr | [mm] | 15 ± 10 % |
| Működési távolság | [mm] | 0...12,1 |
| **Pontosság / eltérés** | | |
| Korrekciós faktor | | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
| Hiszterézis | [Sr %-a] | 1...15 |
| Kapcsolási pont eltolódás | | -10...10 |

# II5362


## Induktív érzékelő

**IIB3015-BNOG/20m**

| | | |
|---|---|---|
| [Sr %-a] | | |
| **Környezeti körülmények** | | |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...80 |
| Védettség | | IP 67 |
| **Mechanikai adatok** | | |
| Ház | | menetes kialakítás |
| Beépítés módja | | nem süllyesztve beépíthető |
| Méretek | [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
| Menet megjelölés | | M30 x 1,5 |
| Anyagok | | sárgaréz nikkelezett; PBT |
| **Kijelzők / kezelési egységek** | | |
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
| **Tartozékok** | | |
| Szállított tételek | | záróanyák: 2 |
| **Megjegyzések** | | |
| Csomagolási egység | | 1 db |
| **Elektromos csatlakozás** | | |

Kábel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás




| | |
|---|---|
| | Érszínek : |
| BN = | barna |
| BU = | kék |
| BK = | fekete |