




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		sorosan kapcsolható
Kimeneti funkció		2 x záró
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Ház		téglatest kialakítású
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Védelmi osztály		I
Polaritáscsere-védelem		nem
Kimenetek		
Elektromos kivitel		sorosan kapcsolható
Kimeneti funkció		2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	5
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	25



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	4 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...3,25
Pontosság / eltérés	
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 B osztályú
MTTF [év]	514
UL minősítés	Ta
	Enclosure type
	tápellátás
	UL fájl száma
Mechanikai adatok	
Súly [g]	79
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Anyagok	PBT
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	2 x LED, piros
Elektromos csatlakozás	
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Megjegyzések	
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db

Kettős inuktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű