




Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT



1 pattintózár



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	10
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	26 x 26 x 26
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	4,6
Minimális terhelési áram [mA]	2
Maximális szivárgó áram [mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett



Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	10
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	10 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...8,1
Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
MTTF [év]	2577
Mechanikai adatok	
Súly [g]	61,12
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	26 x 26 x 26
Anyagok	PA
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	1 x LED, piros
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejű csavar: 1 x M4 x 12
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - dugó	
Kábel: 0,15 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²	
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A	



Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Csatlakozás

