


## Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 rögzítő furatok M4 megerősített



## Termékjellemzők

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Elektromos kivitel       | PNP/NPN               |
| Kimeneti funkció         | záró                  |
| Kapcsolási távolság [mm] | 10                    |
| Ház                      | téglatest kialakítású |
| Méreték [mm]             | 26 x 26 x 26          |

## Elektromos adatok

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]   | 10...55 DC |
| Védelmi osztály        | II         |
| Polaritáscsere védelem | igen       |

## Kimenetek

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Elektromos kivitel                                  | PNP/NPN |
| Kimeneti funkció                                    | záró    |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]       | 4,5     |
| Minimális terhelési áram [mA]                       | 4       |
| Maximális szivárgó áram [mA]                        | 0,6     |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100     |
| Kapcsolási frekvencia DC [Hz]                       | 250     |
| Rövidzárlat-védelem                                 | igen    |



## Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem               | igen      |

## Érzékelési tartomány

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Kapcsolási távolság [mm]           | 10        |
| Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Működési távolság [mm]             | 0...8,1   |

## Pontosság / eltérés

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Korrekciós faktor                  | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
| Hiszterézis [Sr %-a]               | 1...15                                                                       |
| Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10                                                                     |

## Környezeti körülmények

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
| Védettség                   | IP 67    |

## Tesztek / engedélyek

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |            |
|     | EN 55011     | B osztályú |

## Mechanikai adatok

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ház            | téglatest kialakítású  |
| Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
| Méreték [mm]   | 26 x 26 x 26           |
| Anyagok        | PBT                    |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|---------|--------------------|----------------|

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,8 m, PUR

## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





## Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

### Csatlakozás

