


Induktív érzékelő

IVE4030-CPKG Elektronikeil

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	antivalens
Kapcsolási távolság [mm]	30
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 40 x 118

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...60 DC
Áramfelvétel [mA]	20; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	3
Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100



Induktív érzékelő

IVE4030-CPKG Elektronikeil

Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]	30	
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	30 ± 10 %	
Működési távolság [mm]	0...24,3	
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2	
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Szerelés módja	szerelőtálphoz; (E10228)	
Méretek [mm]	40 x 40 x 118	
Anyagok	PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	Aktív zónának 5 pozíciója lehetséges	
	kábelcsavarzat (E11270) külön rendelendő	
Csomagolási egység	1 db	

IV5038



Induktív érzékelő

IVE4030-CPKG Elektronikeit

Elektromos csatlakozás

szerelőállvány: ...2,5 mm²

Csatlakozás

