




Induktív érzékelő

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Termékjellemzők

Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	35
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Megnövelt kapcsolási távolság; tapadásmentes bevonat
--------------------------	--

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]	47...63
Üzemi feszültség [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Védelmi osztály	I
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	5,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]	5,5
Minimális terhelési áram [mA]	5,5
Maximális szivárgó áram [mA]	1,7 (140 V AC/DC)
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)



Induktív érzékelő

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	35
Működési távolság	[mm]	0...28,3
Megnövelt kapcsolási távolság		igen
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,8 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Anyagok		ház: PPE; aktív felület: PEI tapadásmentes bevonat; bilincs: horganyöntvény
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	rövidzárlat	1 x LED, zöld/piros felváltva villog
Megjegyzések		
Megjegyzések		Aktív zónának 5 pozíciója lehetséges
Csomagolási egység		1 db

Induktív érzékelő

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A

