




Pozícióérzékelő emelkedőszáras szelepekhez

IX-2025-ARKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés





Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	25
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	50 x 50 x 50
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	4,5
Minimális terhelési áram	[mA]	4
Maximális szivárgó áram	[mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Pozícióérzékelő emelkedőszáras szelepekhez

IX-2025-ARKG

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]		25
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]		$25 \pm 10 \%$
Működési távolság [mm]		0...20,25
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2	
Hiszterézis [Sr %-a]		1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]		-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-25...60
Védettség		IP 68
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]		50 x 50 x 50
Anyagok		PVC
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 15 m, PVC; 2 x 0,75 mm ²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
 BU = barna
 kék