


Induktív érzékelő

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	antivalens
Kapcsolási távolság [mm]	15
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 40 x 66

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Korrektációs faktor K=1
--------------------------	-------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	20; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	antivalens



Induktív érzékelő

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	300
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	15
---------------------	------	----

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 1,05 / sárgaréz: 1,05 / alumínium: 1,05 / réz: 1,05	
Korrektíós faktor K=1		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méret	[mm]	40 x 40 x 66
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; PES; PC	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	Rögzítőkonzol: 1
	imbuszkulcs: 1

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Induktív érzékelő

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Csatlakozás

