


IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS



CE cUL US UK
LISTED CA



Induktív érzékelő

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]		2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]		200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]		200
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]		20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]		20 ± 10 %
Működési távolság [mm]		0...16,2
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1	
Hiszterézis [Sr %-a]		1...20
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]		-10...10
Korrekciós faktor K=1		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV vonali, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]		1165
UL minősítés	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Class 2
	UL fájl száma	E174191
Mechanikai adatok		
Súly [g]		141,5
Ház		téglatest kialakítású
Aktív felület		5 választható pozíció
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]		40 x 40 x 54
Anyagok	ház: PA tapadásmentes bevonat; aktív felület: PA fekete tapadásmentes bevonat; zárósapka: PA; bilincs: narancs; csavar: rozsdamentes acél (1.4567 / 304Cu)	



Induktív érzékelő

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: Rögzítés, forgatható, rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Csatlakozás

