




Induktív érzékelő

IN-3002-BNOG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: IN5269  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



| Termékjellemzők                                |      |                       |
|------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Elektromos kivitel                             |      | NPN                   |
| Kimeneti funkció                               |      | nyitó                 |
| Kapcsolási távolság                            | [mm] | 2                     |
| Ház                                            |      | téglatest kialakítású |
| Méret                                          | [mm] | 40 x 12 x 26          |
| Elektromos adatok                              |      |                       |
| Üzemi feszültség                               | [V]  | 10...30 DC            |
| Áramfelvétel                                   | [mA] | 15; (24 V)            |
| Polaritáscsere védelem                         |      | nem                   |
| Kimenetek                                      |      |                       |
| Elektromos kivitel                             |      | NPN                   |
| Kimeneti funkció                               |      | nyitó                 |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]  | 1                     |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 200                   |
| Kapcsolási frekvencia DC                       | [Hz] | 250                   |
| Rövidzárlat-védelem                            |      | nem                   |
| Túlterhelés-védelem                            |      | nem                   |
| Érzékelési tartomány                           |      |                       |
| Kapcsolási távolság                            | [mm] | 2                     |



## Induktív érzékelő

IN-3002-BNOG

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| Működési távolság [mm]             | 0...1,6  |

## Pontosság / eltérés

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Korrekciós faktor                  | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,85 / sárgaréz: 0,54 / alumínium: 0,5 / réz: 0,46 |
| Hiszterézis [Sr %-a]               | 3...10                                                                          |
| Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10                                                                        |

## Környezeti körülmények

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
| Védettség                   | IP 65    |

## Mechanikai adatok

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ház            | téglatest kialakítású  |
| Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
| Méretek [mm]   | 40 x 12 x 26           |
| Anyagok        | PBT                    |


## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Csatlakozás



Érszínek :  
BK = fekete  
BN = barna  
BU = kék