




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/3D

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IN512A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 26 x 26

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1300
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány


Kapcsolási távolság [mm]	4
Valós érzékelési tartomány S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$
Működési távolság [mm]	0...3,25



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/3D

Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
ATEX eszközjelölés	 II 3D IP 67 T 80 °C X	
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	40 x 26 x 26
Anyagok	ház: PBT; burkolat: PC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete

WH = fehér