




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/T2

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IN5334
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 26 x 60
Felhasználási terület	
Alkalmazás	ISO 5211 (VDI/VDE) szabvány szerinti rögzítésű szelepekhez
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	20; (24 V)
Polaritáscsere védelem	nem
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1300
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/T2

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	40 x 26 x 60
Anyagok		PBT; PC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x Rd24		
Csatlakozó: 1 x M12		