




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US-100-DPV



1 vakfurat mély 24 mm



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		2 x záró
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Ház		téglatest kialakítású
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	15; (36 V)
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1200
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	4 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...3,25

Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	1064	

Mechanikai adatok	
Súly [g]	58,5
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Anyagok	PC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Csatlakozás

