


Induktív érzékelő

IOC2010-ARKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	10
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	26 x 26 x 41

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek



Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	4,5
Minimális terhelési áram [mA]	4
Maximális szivárgó áram [mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett



Induktív érzékelő

IOC2010-ARKG

Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]	10	
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	10 ± 10 %	
Működési távolság [mm]	0...8,1	
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2	
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	B osztályú
	EN 55011	
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Aktív felület	oldal	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek [mm]	26 x 26 x 41	
Anyagok	PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
barna
BU = kék