


Munkahenger érzékelő rögzítőpálcás munkahengerhez

IQ5006/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 aktív felület

Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Mágneses mező ellen védett
Mágneses mező ellen védett	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 2
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	35

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,3
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	20
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Munkahenger érzékelő rögzítőpálcás munkahengerhez

IQ5006/US-100

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2...35
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Hengertípus		pneumatikus munkahengerek
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

