




Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KQ5002
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	nyitó
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	72 x 36 x 10

Felhasználási terület

Beszerelés	Érzékelés tartályfalon keresztül
Közeg	száraz ömlesztett anyag; folyadékok

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	nem

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	0,2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem


KN5108



Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Érzékelési tartomány		
Érzékelési tartomány beállítható	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	72 x 36 x 10
Anyagok	PBT; PC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek	csavarhúzó: 1	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,5 m, PUR		
Csatlakozás		



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék

Csatlakozó: 1 x AMP