


Kapacitív érzékelő

KNM18NUKFPKG/PP/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KG5071

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1 / L = 84

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Közeg	por; folyadékok; olajok; hűtőfolyadékok

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	17; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen



Kapacitív érzékelő

KNM18NUKFPKG/PP/US

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	M18 x 1 / L = 84
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		PP
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek		zárányák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott

