


Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKFPKG/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 aktív felület
2 Teach-In elem



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm]	Nullpont- és teljes kiegyenlítés lehetséges
Ház	téglatest kialakítású
Méretetek [mm]	72 x 36 x 10

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Működésellenőrző kimenet
Beszerelés	érzékelés nem fémes tartályfalon vagy bypass csöveken keresztül
Közeg	száraz ömlesztett anyag; folyadékok
Ajánlott anyagok	közegek 20-nál kisebb dielektromos állandóval; olajok

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	30; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Működésellenőrző kimenet	igen
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V]	3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA]	10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	150



Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKFPKG/6M

Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	Nullpont- és teljes kiegyenlítés lehetséges
--------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	72 x 36 x 10
Anyagok	PC; PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	csavarhúzó: 1
--------------------	---------------



Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Csatlakozás



WH: Működésellenőrző kimenet programozó vezeték

Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék

WH = fehér