




Kapacitív érzékelő

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX



- 1 LED
- 2 aktív felület



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	20 x 7 x 48
Felhasználási terület		
Alkalmazás		szintérzékelés élelmiszeriparban és italgyártásban
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 17
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere-védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10
Rövidzárlat-biztos		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Érzékelési tartomány beállítható		nem
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor		üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás		-20...20


KQ5011



Kapacitív érzékelő

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX

[Sr %-a]		
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	771
UL minősítés	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Class 2
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	24,5
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	20 x 7 x 48
Anyagok		PBT; TPE-U; rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - MOLEX		
Kábel: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Csatlakozás		



Csatlakozó: 1 x MOLEX