




Érzékelő határszint-érzékeléshez

LMCCE-A01E-QSKG-2/US



1 Meghúzási nyomaték 35 Nm

ACS CE LISTED EC 1935/2004 FDA IO-Link KTW/W270 UK CA

Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2
Gyári beállítás	vizes bázisú közegek
Folyamatcsatlakozás	G 1 külső menet

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Beszerelés	meglévő rezgővillás adapterbe való beépítésre alkalmas
Közeg	folyadékok; viszkózus anyag; por
Ajánlott anyagok	víz; vizes bázisú közegek; olajok; olajbázisú közegek; por
Nem használható	Lásd kezelési útmutató, "Rendeltetésszerű használat" fejezet.
Szondarúd hossza [mm]	38
Tartály nyomás [bar]	-1...40

Olaj

Közeghőmérséklet [°C]	-20...100
Közeghőmérséklet rövid ideig [°C]	-20...150; (1 h)

Víz

Közeghőmérséklet [°C]	-20...100
Közeghőmérséklet rövid ideig [°C]	-20...150; (1 h)

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 50
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Mérési elv	kapacitív

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2
------------------------------	------------------------------



Érzékelő határszint-érzékeléshez

LMCCE-A01E-QSKG-2/US

Kimenetek		
Összes kimenet száma	2	
Kimeneti jel	kapcsoló jel; IO-Link	
Elektromos kivitel	PNP/NPN	
Digitális kimenetek száma	2	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Gyári beállítás	vizes bázisú közegek	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	< 0,5	
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Analóg folyamatadat	1	
Bináris folyamatadat	2	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	2,3	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	370
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...85	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	Közeghőmérséklet: < 100 °C	
	-20...60 °C	
	Közeghőmérséklet: < 150 °C	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...85	
Védettség	IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	: 2006
	DIN EN 61000-6-4	: 2011 / nyitott tartályok
	DIN EN 61000-6-3	: 2011 / zárt tartályok
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	223	

LMT302



Érzékelő határszint-érzékeléshez

LMCCE-A01E-QSKG-2/US

UL minősítés	UL tanusítvány száma	H001
--------------	----------------------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	391
Méret	[mm]	Ø 30 / L = 125,5
Anyag	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); PEI; FKM	
Közeggel érintkező anyagok	PEEK (poliéter-éterketon); felületi karakterisztika: Ra < 0,8 / Rz 4	
Folyamatcsatlakozás	G 1 külső menet	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	működési állapot	LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



OUT1: kapcsoló kimenet IO-Link Teach
OUT2: kapcsoló kimenet
színek DIN EN 60947-5-2 szerint