




Induktív érzékelő

IZB30,8-ANKG/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	0,8
Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 4 / L = 30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; (24 V)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	2000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	0,8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	$0,8 \pm 10 \%$
Működési távolság [mm]	0...0,65

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 65



Induktív érzékelő

IZB30,8-ANKG/PH

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	B osztályú
	EN 55011	
MTTF	[év]	953
Mechanikai adatok		
Ház	hengeres	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	Ø 4 / L = 30
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303); POM	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítőbilincs: 1	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék