


M9H200



Nyomásálló pozícióérzékelő hidraulikus munkahengerekhez

M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	2
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M14 x 1,5 / L = 53
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Teljesen fémházas kivitel
Alkalmazás	hidraulikus munkahenger
Közeg	mágnesezhető fémek érzékelése
Min. repesztőnyomás [bar]	2000
Nyomásállóság [bar]	500
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 23
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	1,6
Maximális szivárgó áram [mA]	0,1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen



Nyomásálló pozícióérzékelő hidraulikus munkahengerekhez

M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	2
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Működési távolság	[mm]	0...1,62
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[Sr %-a]	< 15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	10
Reprodukálhatóság	[Sr %-a]	10
Környezeti körülmények		
Nyomáscsúcs	[bar]	1000
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen / 10...3000 Hz -20...50 °C
Ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms félszínusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban / -40...85 °C
Folyamatos ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20...50 °C
MTTF	[év]	2130
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	C005
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	41,8
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	M14 x 1,5 / L = 53
Menet megjelölés		M14 x 1,5
Anyagok		ház: rozsdamentes acél rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM; LED ablak: PEI
Meghúzási nyomaték	[Nm]	< 25
Teljesen fémházas kivitel		igen
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

M9H200



Nyomásálló pozícióérzékelő hidraulikus munkahengerekhez

M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

