


Mágnesérzékelő

MFG3060-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 rögzítőmélyedés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 12 / L = 70

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
--------------------------	----------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Érzékenység [mT]	1,2

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [Sr %-a]	1...10
----------------------	--------



Mágnesérzékelő

MFG3060-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...100
Védettség		IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV vonali, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház		hengeres
Méreték	[mm]	Ø 12 / L = 70
Anyagok		ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PEEK (poliéter-éterketon)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

