


Hengerérzékelők kerek munkahengerekhez

MKR3000-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5115

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	Ø 8 / L = 30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	3
Elhaladási sebesség [m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	1
Reprodukálhatóság [mm]	0,1

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...75
-----------------------------	----------



Hengerérzékelők kerek munkahengerekhez

MKR3000-BPKG

Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanikai adatok		
Aktív felület	elől	
Hengertípus	kerek henger	
Méretek [mm]	Ø 8 / L = 30	
Anyagok	alumínium; aktív felület: műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Csatlakozás		



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete