


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KD5019

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	50
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	120 x 80 x 30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10
Rövidzárlat-védelem	igen



Kapacitív érzékelő

KD-3050-BNKG

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	50
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	50 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...40,5
Pontosság / eltérés	
Korrektíós faktor	üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-15...15
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...50
Védettség	IP 65
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	120 x 80 x 30
Anyagok	PPE módosított
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	1 x LED, sárga
Tartozékok	
Szállított tételek	csavarhúzó: 1
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

KD5025




Kapacitív érzékelő

KD-3050-BNKG

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék