


Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5108 + E11801

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	41 x 30 x 27

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	2



Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanikai adatok

Aktív felület		elől
Hengertípus		profilhengerek
Méret	[mm]	41 x 30 x 27
Anyagok		alumínium; műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Csatlakozás

