


Elektromágneses mezőre immunis hengerérzékelő

MKU3000UBPKG/US

Kifutó termék

Alternatív termékek: MK5214

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	48 x 18 x 28

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Mágneses mező ellen védett
Mágneses mező ellen védett	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 18
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	20

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	40
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen



Elektromágneses mezőre immunis hengerérzékelő

MKU3000UBPKG/US

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 1
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	74,6
Aktív felület		elöl
Hengertípus		pneumatikus munkahengerek
Méretek	[mm]	48 x 18 x 28
Anyagok		horganyöntvény
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



MK5023



Elektromágneses mezőre immunis hengerérzékelő

MKU3000UBPKG/US

Csatlakozás

