KG5016


Kapacitív érzékelő

KG-2008-FRKG/PH RT

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: KG5047

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság	[mm]	8
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 85
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	4,6
Minimális terhelési áram	[mA]	4
Maximális szivárgó áram	[mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	50
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	8
Érzékelési tartomány beállítható		igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás	[mm]	8
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	8 ± 10 %

KG5016


Kapacitív érzékelő


KG-2008-FRKG/PH RT

Működési távolság	[mm]	0...6,5	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-15...15	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok			
Ház		menetes kialakítás	
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 85	
Menet megjelölés		M18 x 1	
Anyagok		PBT	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, piros
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 2	
		csavarhúzó: 1	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás





Érszínek :
BK = fekete
WH = fehér