




T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5107

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanikai adatok

Aktív felület	elöl
Hengertípus	T-nútos munkahengerek
Anyagok	műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

