




T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5311
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 12
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	1
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	3,1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,5
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1...2
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Aktív felület		elől
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Anyagok		LCP
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható		
		



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Csatlakozás

