




Mágnesesen kódolt érzékelő

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US



Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		2 x záró; (potenciálmentes)
Kapcsolási távolság	[mm]	5; (meghatározott működtetőkkel)
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	36 x 13 x 26
Felhasználási terület		
Kivitel		Kódolt céltárgy
Üzem mód		folyamatos üzem
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Névleges szigetelési feszültség	[V]	60
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		nem
Belső ellenállás (Ri)	[Ω]	10; (1 W)
Kimenetek		
Kimeneti funkció		2 x záró; (potenciálmentes)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	150
Kimeneti adat		A-típusú interfész
Rövidzárlat-biztos		nem
Max. kapacitív terhelés CL_max	[nF]	20



Mágnesesen kódolt érzékelő

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	5; (meghatározott működtetőkkel)
Biztonságos kikapcsolási távolság s(ar)	[mm]	15
Reakcióidők		
Biztonsági kérés válaszideje	[ms]	10
Max. lefutási idő	[ms]	0,1
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt	[ms]	0,6
Környezeti körülmények		
Alkalmazás	EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz	
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	élettartam ≤ 87600 h	
Környezeti hőmérséklet	[°C]	10...40
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	élettartam ≤ 175200 h	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	rövid ideig: 5...95 %; folyamatos: 5...70 %
Légnyomás	[kPa]	80...106
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Sópermet	nem	
Védettség	IP 67; IP 69K; (védett kábelfektetés)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	IEC 60947-5-1	
Ütésállóság	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Rezgésállóság	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Biztonsági besorolás		
Élettartam TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Élettartam TM (további jelölés)	20 év	
B10D	20.000.000; (terhelés nélkül; max. terhelés esetén DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	130,5
Ház	téglatest kialakítású	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méreték	[mm]	36 x 13 x 26
Anyagok	PA	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,8...2
Tartozékok		
Szállított tételek	Kódolt céltárgy	
Megjegyzések		
Megjegyzések	A G150xS / AC4x2S típusú kiértékelő egységhez csatlakoztatva, elérhető akár a PL e (ISO 13849-1) vagy SIL cl 3 (IEC 62061)	
Csomagolási egység	1 db	

MN207S



Mágnesesen kódolt érzékelő

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US


Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



1: Biztonsági logikai egység