


Kapacitív érzékelő

KNM30NUAFBOW/SL/OF

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság	[mm]	programozható kapcsolási távolság
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok		Optikai beállítási segítség
Beszerelés		érzékelés nemfémes tartályfalon keresztül
Közeg		száraz ömlesztett anyag; folyadékok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...100

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	30...250 AC
Védelmi osztály		I

Kimenetek

Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	10
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	5

Érzékelési tartomány


Kapcsolási távolság	[mm]	programozható kapcsolási távolság
Érzékelési tartomány beállítható		igen



Kapacitív érzékelő

KNM30NUAFBOW/SL/OF

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz optalloy bevonat; PBT; PPS
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros
	programozás	1 x LED, zöld
Optikai beállítási segítség		igen
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Csatlakozás		



BN = Érszínék :
 barna
 BU = kék
 GN/YE = zöld / sárga