




NAMUR inductív érzékelő

IFA2004-N/PH/AMP

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	menetes kialakítás
Méret	M12 x 1
Elektromos adatok	
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tápfeszültség DC [V]	5...25
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)
Kimenetek	
Kimeneti funkció	nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	400
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Biztonsági besorolás	
Maximális belső kapacitás [nF]	230



NAMUR inductív érzékelő

IFA2004-N/PH/AMP

Maximális belső induktivitás	[μH]	170
------------------------------	------	-----

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm] M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; PBT

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
WH =	fekete
	fehér

Csatlakozó: 1 x AMP