

Kapacitív érzékelő


KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KI5086

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Ügyeljen a megváltozott programozásra!



1 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Ház	menetes kialakítás
Méret	M30 x 1,5 / L = 100

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Működésellenőrző kimenet
Beszerelés	érzékelés nemfémes tartályfalon keresztül
Közeg	száraz ömlesztett anyag; folyadékok
Közeghőmérséklet	-25...80

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; (24 V)
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Működésellenőrző kimenet		igen



Kapacitív érzékelő

KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése	[V]	3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mechanikai adatok

Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz optalloy bevonat; PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések



Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Kapacitív érzékelő

KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



2: Működésellenőrző kimenet programozó vezeték