




Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKFNGK

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KQ6001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 aktív felület
2 Teach-In elem



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm]	Nullpont- és teljes kiegyenlítés lehetséges
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	72 x 36 x 10

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Működésellenőrző kimenet
Beszerelés	érzékelés nem fémes tartályfalon vagy bypass csöveken keresztül
Közeg	száraz ömlesztett anyag; folyadékok
Ajánlott anyagok	közegek 20-nál kisebb dielektromos állandóval; olajok

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	30; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Működésellenőrző kimenet	igen
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V]	3,5



Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKFNGK

Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	150
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	Nullpont- és teljes kiegyenlítés lehetséges
---------------------	------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mechanikai adatok

Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	72 x 36 x 10
Anyagok		PC; PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	csavarhúzó: 1
--------------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

KN5104





Kapacitív érzékelő

KNQ01NUKFNKG

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Csatlakozás



WH: Működésellenőrző kimenet programozó vezeték
Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér