


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	NV0100, NV0200 kapcsolóerősítőkhöz vagy más engedélyezett erősítőkhöz történő csatlakozás maximális értékei $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tápfeszültség DC [V]	5...25
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)

Kimenetek

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	400

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4
--------------------------	---

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [$^{\circ}\text{C}$]	-25...70
---	----------



NAMUR inductív érzékelő

IF-2004-N

Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Biztonsági besorolás		
Maximális belső kapacitás	[nF]	100
Maximális belső induktivitás	[μH]	65
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1	
Anyagok	PBT	
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
 BU = barna
 kék