



Kapacitív érzékelő

KNM18NUKFPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KG5069
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

1 programozó nyomógombok



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Felhasználási terület		
Közeg		por; folyadékok; olajok; hűtőfolyadékok
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	17; (24 V)
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80



Kapacitív érzékelő

KNM18NUKFPKG

Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 76,5	
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	PBT narancs	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		

