




NAMUR kettős induktív érzékelő szelepműködtetőkhöz

IND2004DN/20m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	2 x nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 26 x 26

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	NV0100, NV0200 kapcsolóerősítőkhöz vagy más engedélyezett erősítőkhöz történő csatlakozás maximális értékei $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tápfeszültség DC [V]	7,5...15
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)

Kimenetek

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	2 x nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1800

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4
--------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek


Engedély	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



NAMUR kettős induktív érzékelő szelepműködtetőkhöz

IND2004DN/20m

Biztonsági besorolás		
Maximális belső kapacitás	[nF]	150
Maximális belső induktivitás	[μH]	190
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	40 x 26 x 26
Anyagok		PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 20 m, szilikon; 4 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



1 =	Csatlakozó NAMUR-erősítőhöz
	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér