




Szintérzékelő határszint felügyelethez túltöltés elleni védelemmel

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Kifutó termék

Alternatív termékek: LI2132
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Szondarúd hossza L [mm]	273

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Közeg	vizes hűtőfolyadék; olajok; víz; vízhez hasonló közegek
Közeg dielektromos állandója	> 1,8
Ajánlott anyagok	vizes hűtőfolyadék; olajok; víz; vízhez hasonló közegek
Nem használható	granulátumok; ömlesztett anyagok; savak; lúgok
Tartály nyomás [bar]	-0,5...0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019)

Olaj

Közeghőmérséklet [°C]	0...65
-----------------------	--------

Víz

Közeghőmérséklet [°C]	0...35
-----------------------	--------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	22; (24 V)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Mérési elv	kapacitív

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel



Szintérzékelő határszint felügyelethez túltöltés elleni védelemmel

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	273
Aktív tartomány A [mm]	31

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...65
Védettség	IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

Engedély	WHG § 19	
EMC	EN 61000-6-2	: 2005 + Corr. 2005
	EN 61000-6-4	: 2007
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-29	12 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	608	

Mechanikai adatok

Súly [g]	184,5
Méreték [mm]	Ø 16
Anyagok	PP-GF30; TPE-U
Közeggel érintkező anyagok	PP

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	kapcsolási állapot	LED, sárga

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott





Szintérzékelő határszint felügyelethez túltöltés elleni védelemmel

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Csatlakozás

