




Érzékelő határszint-érzékeléshez

LI0273--K-00KNPKG/US/V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Szondarúd hossza L [mm]	273
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Közeg	víz; vizes bázisú közegek; Hűtő-kenő emulziók
Nem használható	savak és lúgok; folyadékok 20-nál kisebb dielektromos állandóval (pl. olajok)
Közeghőmérséklet [°C]	0...35
Tartály nyomás [bar]	0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019)
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	13; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Mérési elv	kapacitív
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5
Rövidzárlat-védelem	igen



Érzékelő határszint-érzékeléshez

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	273
-------------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV csatoló eszköz
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V (500 Ω AC)

Mechanikai adatok

Méret	Ø 16
Anyag	PP; TPE-V
Közeggel érintkező anyagok	PP

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros

Megjegyzések

Megjegyzések	A programozógomb szállításkor elektronikusan le van zárva.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott

