


O7E200



Egyutas érzékelő vevő

O7E-DPKG/0,20M/AS



vevő a felső optikában




Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	10; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	0...1,5
Beállítható tartomány		nem
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban



Egyutas érzékelő vevő

O7E-DPKG/0,20M/AS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1312
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	14,5
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	20,3 x 15 x 9
Anyagok		PA
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	üzemi feszültség UL szerint "2-es osztályú tápegység"	
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó		



Csatlakozás

