


M95008



Mágneses érzékelő két kapcsolási ponttal,
fékdiagnosztikához

M9G4015PARKG/A/US



- 1: betanítás pozíció Maximális
2: betanítás pozíció minimum



Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		2 x záró
Méret	[mm]	Ø 30 / L = 117
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Kimeneti funkció		2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	5,4
Minimális terhelési áram	[mA]	2
Maximális szivárgó áram	[mA]	0,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	0,5
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Mérési tartomány	[mm]	17...32



**Mágneses érzékelő két kapcsolási ponttal,
fékdiagnosztikához**

M9G4015PARKG/A/US

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség	IP 20; IP 67; (dugattyú felőli oldal: IP 20; csatlakozó felőli oldal: IP 67)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011 emisszió	B osztályú
MTTF	[év]	349
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	C001
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	238
Méret	[mm]	Ø 30 / L = 117
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; dugattyú: rozsdamentes acél; LED ablak: PA	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	< 20
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x 90° LED, piros OUT 1
	kapcsolási állapot	4 x 90° LED, sárga OUT 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott		
		

M95008



Mágneses érzékelő két kapcsolási ponttal,
fékdiagnosztikához

M9G4015PARKG/A/US

Csatlakozás

