




Mágnesérzékelő

MEB3060-ANKG/PH



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú



Mágnesérzékelő

MEB3060-ANKG/PH

MTTF	[év]	2028
------	------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	69
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Menet megjelölés		M8 x 1
Anyagok		ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PBT narancs; zárósapka: PA; záróanyák: sárgaréz

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek		záróanyák: 2
--------------------	--	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²**Csatlakozás**

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék