




T-nútos munkahenger érzékelő

MKI3020-BPKG/A/AS



- 1 Rögzítőelem
2 kombinált csavar a rögzítő elemhez



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	27,5 x 18 x 15,5

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	6000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen



T-nútos munkahenger érzékelő

MKI3020-BPKG/A/AS

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	< 1
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	1887
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	12,4
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Szerelés módja		horony / belső kulcsnyílású kombináltfejű rögzítőelem AF 1.5
Hengertípus		T-nútos munkahengerek
Méretek	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Anyagok		ház: PA; Rögzítőelem: rozsdamentes acél / sárgaréz
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőgumi: 1
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó		



T-nútos munkahenger érzékelő

MKI3020-BPKG/A/AS

Csatlakozás

