


MK501A



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



- 1 rögzítőexcenter
2 aktív felület



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méret	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	< 1,5

MK501A



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
-------------------	------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

ATEX eszközjelölés	II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	3694

Mechanikai adatok

Súly	[g]	52,4
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Szerelés módja	rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral, 1,5-ös keresztmetszettel	
Hengertípus	T-nútos munkahengerek; (Adapterek különböző munkahengerekbe való beépítést tesznek lehetővé)	
Méretek	[mm]	25 x 5 x 6,5
Anyagok	PA; rozsdamentes acél	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítőgumi: 1	
	kábelrögzítő: 1	
	védőburkolat: 1 x T-Nut, E12259	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: hatszögletű anya, forgatható, rozsdamentes acél



MK501A



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Csatlakozás

