




T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5106 + E11796
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	14 x 12 x 19

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	150



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2
Elhaladási sebesség [m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [Sr %-a]	1
Reprodukálhatóság [Sr %-a]	0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...75
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mechanikai adatok

Aktív felület	elöl
Hengertípus	trapéznútos munkahengerek
Méretek [mm]	14 x 12 x 19
Anyagok	alumínium; műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A





T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Csatlakozás

