


O5P-CPKG/US100



Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	antivalens



Prizmás fénysorompó

O5P-CPKG/US100

Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	0,1...7; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	175
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Polarizációs szűrő		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[év]	456

Mechanikai adatok

Súly	[g]	62,5
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Anyagok		ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPE
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Prizmás fénySOROMPÓ

O5P-CPKG/US100

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

